



# 高精度电流传感器规格书

AIT4000



深圳市航智精密电子有限公司  
[www.hangzhicn.cn](http://www.hangzhicn.cn)




IS09001:2015

## AIT4000-D90 高精度电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

### 产品图片



## 核心技术

- ◊ 自激磁通门技术
- ◊ 激励磁通闭环控制技术
- ◊ 自激退磁技术
- ◊ 多点零磁通技术
- ◊ 多级量程自动切换技术
- ◊ 温控补偿技术

## 性能特点

- ◊ 高精度
- ◊ 零点偏移小
- ◊ 线性度高
- ◊ 零点时漂小，零点温漂小
- ◊ 抗电磁干扰能力强
- ◊ 信号数字化，智能化

## 应用领域

- ◊ 医疗设备：扫描仪、MRI
- ◊ 电力：变流器、逆变器
- ◊ 新能源：光伏、风能
- ◊ 舰船：电力驱动舰船
- ◊ 计量：检定与校准
- ◊ 工业控制：工业电机驱动、UPS、焊接、机器人、吊车、电梯、滑雪升降机
- ◊ 轨道交通：高速列车、地铁、有轨无轨电车
- ◊ 测试仪器仪表：功率分析仪、高精密电源
- ◊ 汽车：电动汽车
- ◊ 航空航天：卫星、火箭
- ◊ 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站

## 电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I <sub>PN_DC</sub>	—	—	±4000	4400	Adc
原边额定交流电流*	I <sub>PN</sub>	—	—	2828	3110	Aac
工作电压	V <sub>C</sub>	—	—	220	—	Vac
功耗电流	I <sub>PWR</sub>	—	—	—	210	mA
电流变比	K <sub>N</sub>	输入：输出	4000:1	4000:1	4000:1	—
额定输出电流	I <sub>SN</sub>	原边额定电流	—	±1.0	—	A
测量电阻	R <sub>M</sub>		0	1	1.5	Ω

\*：指交流有效值



## 运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：

在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时母线输入电流幅值超过规定量程，传感器内部进入扫描状态，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流量程范围内后，传感器输出电流也恢复正常，绿色指示灯常亮。

## 使用方法

使用步骤如下：

步骤 1：将传感器与控制盒通过专用连接线接在一起。

步骤 2：将交流 220V 电源插头插入控制盒，打开供电电源开关

步骤 3：把待测电流线缆穿过传感器穿孔，注意电流方向。

步骤 4：电流输出接口接电流测量仪表或电流采样电路，注意采样电阻值不能超过最大限定值。

## 应用连接及说明

1. 控制盒供电电源接线：

控制盒电源接口直接接 220V 供电电源；

红色接线端子：副边电流输出正端；

黑色接线端子：副边电流输出负端；

## 2. 控制盒与绕制线圈的连接

将绕制线圈上的 D-Sub9 公头，直接插入到控制盒的 D-Sub9 母头，并用螺丝将其固定。

## 3. 测试说明：


通过测量流过  $R_M$  的测试电流  $I_S$ ，或者  $R_M$  两端的电压  $U_R$ ，

可以得到原边电流  $I_P$ ：


$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R / R_M)$$

## 外形尺寸规格

单位：毫米 (mm)



控制盒尺寸



线圈尺寸



本产品为钣金加工件，外形与尺寸公差按 GB/T1804-2000 C 级执行。

GB/T1804-2000 C								
公差等级	基本尺寸分段							
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v	-	±0.05	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8